

Klebstoff-Matrix nach Parkettformaten

	MS 40	MS 35	Quantum	F5*	Zahnpachtel- Typ TKB
Unicopark			●		B12–B13
Silverline Edition Villapark Studiopark		●	●		B8–B10
Spinpark			●		B8–B10
Casapark		●	●		B12–B13
Formpark 780 & 520 Formpark Mini 570 & 380 Formpark Quadrato Formpark Rombico		●	●		B8–B10
Trendpark Cleverpark		●	●		B8–B10
Unopark Solopark Monopark		●	●	●	B6
Multipark 9.5 & 10		●	●		B8–B10
Klebeparkett Hochkant		● ₁	● ₁	●	B6
Prepark Prepark Komfort		●	●	●	B6
Cleverpark Silente Multipark Silente**	●		●		B8–B10
Triopark		●	●		B12–B13

● Empfehlung Bauwerk Parkett ● mögliche Alternativen

Zu beachten

- * Wenn der F5 auf Calciumsulfat-Fliesestrich angewendet wird, muss der Voranstrich Bona D515 verwendet werden.
- ** Wenn eine Cradle to Cradle®-Zertifizierung angestrebt wird, verwenden Sie den MS40.
- ¹ Gilt für geölte Oberflächen, bei lackierten Oberflächen zwingend nur Bona Lacke verwenden.

Allgemeine Informationen

- Diese Tabelle gilt für geprüfte, für Parkett geeignete Untergründe wie z.B. Zement-, Calciumsulfat- und Calciumsulfat-Fliesestrich, Span- und Hartfaserplatten.
- Sämtliche in dieser Tabelle aufgeführten Klebstoffe sind auf Fussbodenheizung geeignet.
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik.